



Código: Ver tabla (dimensiones generales)


Material: Aluminio

Acabado: Ver tabla (dimensiones generales)


Peso: 58,5g

Unidad de medida: juego

Perforación del frende del cajón




Perforación del testero del cajón



Vista posterior



Diagrama de producto

Riel lateral



a) Soporte atornillable

b) Soporte con taquete




Dimensiones generales

Código	Acabado	A	B	C	D	E	F	G	H	I
0302-220	Blanco	500	Ø11	Ø10	10,3	Ø11,5	Ø10	11,5	Ø9,5	Ø11,5
0302-388	Antracita	500	Ø11	Ø10	10,3	Ø11,5	Ø10	11,5	Ø9,5	Ø11,5




Diagrama de ensamble

1) Fijar el soporte para riel lateral al frente del cajón, colocar el riel en el soporte para testero y en el soporte del frente del cajón, recorrer la cubierta del riel.



Ajuste

1) Recorrer la cubierta plástica del riel y girar hasta obtener la inclinación del frente del cajón deseada.



NOTA: Para ver las configuraciones disponibles de cajón Triomax T-6 con riel lateral consulte manual configuraciones y componentes CC-0302-409